

**3M****Izoliacinė juosta, 15 mm×10 m, Spalva: BROWN**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083652 BROWN
GTIN	4054596613539
Produktų klasė	08M

## Aprašymas

**Modelis:**

**3M Temflex® 165** yra **universalaus panaudojimo, minkšta PVC izoliacinė juosta**. Sunkiai užsidega. Užgęsta savaime, atspari alyvai ir tirpikliams.

**Paskirtis:**

Skirta izoliavimui, surišimui, pritvirtinimui ir spalviniam žymėjimui.

**Pastaba:**

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

## Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	3M® Temflex® 165
Storis	0,15 mm
Ilgis	10 m
Spalva	ruda
Plotis	15 mm
Stipris tempiant	2 N/mm

Paskirtis	Ženklas
Paskirtis	Izoliavimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Žymėjimas
Yra pamušalas	ne
Tamprumas	200 %
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
atsparus temperatūrai iki	90 °C
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Sukibimas su plieniu	0,2 N/mm
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Produkto pavadinimo požymis	15 mm×10 m
Produkto rūšis	Lipni juosta