



## Plastikinių vamzdžių pjoviklis



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	819625
GTIN	4045197721471
Produktų klasė	82A

### Aprašymas

#### Modelis:

Korpusas iš aliuminio slėginio liejinio su 2 (Nr. 819605) arba 4 kreipiamaisiais ratukais (Nr. 819625) ir grioveliu. Terkšlės principu ir grįžtamąja spyruokle **greitai reguliuojamas sraigtas**. Ergonomiška rankena (su atsarginiu pjovimo ratuku, skirtu Nr. 819625).

#### Paskirtis:

PE, PP, VPE, PB ir PVDF vamzdžių pjovimui.

Pakeitus pjovimo ratuką, galima pjauti ir varinius, aliuminius bei plonasienius nerūdijančiojo plieno vamzdžius. (Galima užsisakyti papildomai.)

#### Atsarginė dalis:

Atsarginis varžtas Nr. 819630 (skirtas Nr. 819625) ir Nr. 819635 (skirtas Nr. 819605).

Pjovimo ratuko Ø: 30 mm

Pjovimo ratuko plotis: 6,25 mm

Pjovimo ratuko kiaurymė: 4,85 mm

vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 6 - 76 mm

### Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko kiaurymė	4,85 mm
Pjovimo ratuko plotis	6,25 mm
Pjovimo ratuko Ø	30 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	6 - 76 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius	4

Pjovimo ratukų skaičius

1

**Priedai**Universalus užvartų nuėmiklis, 2K rankena su 3 geležtėmis  
(S10, S20, S35)

838410

Ritininis kaištis

819630

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis  
Vamzdžiams, kurių Ø iki 54 mm

814920 54

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis  
Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm

814920 35

Atsarginis pjovimo ratukas plastikiniams ir kompozicinių  
medžiagų vamzdžiams

819613

Atsarginis pjovimo ratukas variui / aliuminiui /  
nerūdijančiajam plienui

819620