

**MIRKA****Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 180****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567802 180
GTIN	6416868668032
Produktų klasė	56M

**Aprašymas****Modelis:**

Kibus šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio **struktūra panaši į tinklą** su tūkstančiu kiaurymių.

**Privalumai:**

- Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.
- Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).
- Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
- Didelis našumas – priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.

**Paskirtis:**

Šlifuoti laką, užpildus, (pluoštu sustiprintus) plastikus, spalvotuosius metalus ir aliuminio lydinius, baldų detales.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	180
Disko Ø	125 mm
Serija	ABRANET®
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm

pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifukoelis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 123 mm	567990 123
---	------------