

mato

Profesionali rankinė tepalinė, 400 g



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083582
GTIN	4016553041311
Produktų klasė	08H

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės **pramoninis modelis** (negalimas neefektyvus tepimas) su bepakopiu stūmoklio pritvirtinimu. Užpildymas pilstomu tepalu (talpa 500 cm³) arba iš tūtelės (talpa 400 g).

Profesionali rankinė tepalinė su trumpos eigos sistema, **ventilis užpildymui ir oro išleidimui**.

Standartas:

DIN 1283

Tiekimo sudėtis:

Su apsaugine **gumine žarna** Ø 13 mm, 4-kumštelių hidraulinis griebtuvas.

Darbinis slėgis: 400 bar

Kontrolinis slėgis: 800 bar

Žarnos prijungimo sriegis: R1/8 in

Techninis aprašymas

Žarnos prijungimo sriegis	R1/8 in
Kontrolinis slėgis	800 bar
Darbinis slėgis	400 bar
Talpa	400 g
Produkto pavadinimo požymis	400 g
Produkto rūšis	Tepalinė

Priedai

Universalaus tepalo tūtelė standartiniam tepalo presui
Tipas UNI

083590 UNI

Universalaus tepalo tūtelė standartiniam tepalo presui
Tipas PLUS

083590 PLUS