

RUNPOTEC

HPI KABELINŽINĖSPECIALIST

Kabėlių įtraukimo virvė iš stiklo pluošto ant plieninės ritės, Juostos ilgis: 50m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	814882 50
GTIN	9120045473605
Produktų klasė	86A

Aprašymas

Modelis:

4,5 mm storio stiklo pluošto virvė, **atspari tempimui** iki 5 kN ir tuo pačiu **lanksti** (spindulys iki 120 mm). Abiejuose galuose priklijuotos galinės įvorės su sriegiu, prie kurio galima pasirinktinai tvirtinti lankščius kreipiamuosius antgalius, traukimo virves arba traukiamąsias ašas. Aukštos kokybės plieninė ritė su ištraukiamomis kojėlėmis, 2 skyreliais pasidėjimui su priedais, fiksatoriumi ir **dviguba išvyniojimo sistema** (greitoji eiga ir automatinis išvyniojimo stabdiklis).

Tiekimo sudėtis:

Su priedais, viskas saugiai sudėta į skyrelį laikymui: 1 **lankstus kreipiamasis antgalis** su apsauga nuo susisukimo ir aša iš nerūdijančiojo plieno. 1 lemputė su apkaba, 1 ratukas, 2 galinės įvorės, 1jungiamoji įvorė, 1 specialūs klįjai 3 g.

Techninis aprašymas

Stipris tempiant	2,2 kN
Juostos ilgis	50 m
Produkto rūšis	Kabėlių įtraukimo įrankiai

