



## Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“, Tipas: 10-19



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

### Techninis aprašymas

Rakto dydis <sub>4</sub>	19 mm
maksimalus kilpos Ø D2	35 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	13 mm
maksimalus kilpos Ø D1	26 mm
visas ilgis L	210 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	10 mm
Rakto dydis <sub>3</sub>	17 mm
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2</sub>	20 mm
maksimalus kilpos aukštis h <sub>1</sub>	15 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis