

**Garant****Poliravimo galvutė iš veltinio lapelių Kotas-Ø 6 mm, Tipas: ZY6040****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 552213 ZY6040 |
| GTIN             | 4045197723031 |
| Produktų klasė   | 51E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Veltinis apie kotą išdėstytas vėduoklės forma.

**Paskirtis:**

Poliravimas lankstesnis, labiau prisitaikoma prie kontūrų. Paskui vidutinio standumo ir minkštu modeliais galima paviršių nupoliruoti iki veidrodinio blizgesio.

**Pastaba:**

Poliravimo ritinėliai ir šepėčiai iš veltinio turi būti naudojami su **šlifavimo ir poliravimo pastomis**, pvz., Nr. 552250 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 -10 m/s.

Kietumo laipsnis: minkštas

Galvos Ø: 60 mm

Galvutės ilgis: 40 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

|                |       |
|----------------|-------|
| Galvos Ø       | 60 mm |
| Koto Ø         | 6 mm  |
| Galvutės ilgis | 40 mm |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Kietumo laipsnis | minkštas             |
| Produkto rūšis   | Poliravimo ritinėlis |

---

## Priedai

|   |                 |
|---|-----------------|
| Šlifavimo pasta SiC Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta 280 | 552250 280      |
| Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva DARKPINK         | 555740 DARKPINK |
| Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva WHITE            | 555740 WHITE    |
| Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva BLUE             | 555740 BLUE     |
| Šlifavimo pasta SiC Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta 150 | 552250 150      |