



Frezų rinkinys 5 vnt, dantų forma STEEL – rupiam apdirbimui, HM



Užsakymo data

Užsakymo numeris	547105
GTIN	4007220004357
Produktų klasė	55F

Aprašymas

Modelis:

PFERD- frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **labai didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidaranti optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Kotas-Ø 6 mm.

Populiariausių pasirinktų formų ir dydžių rinkinių frezų rinkiniai. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 vnt. Nr. 547100 dyd. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	stambiadantis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	STEEL
Ašmenys	HM
Koto Ø	6 mm
Frezų skaičius	5
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		