

HOLEX

Žiedlapinė šlifavimo mova (ZA), grūdelių dydis 40 rupi, įvorės Ø × plotis: 30X30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	553820 30X30
GTIN	4045197723116
Produktų klasė	52E

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos plokščiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Tankiai apie tvirtą šerdį išdėstytos **šlifavimo plokštelės** iš audinio su cirkonio korundu (ZA). Tolygiai nusidėvint atskiroms plokštelėms, nuolat atsidengia naujas šlifavimo audinys, todėl ženkliai padidėja patvarumas ir našumas.

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

Gera alternatyva šlifavimo movoms arba žiedlapiniams diskams, kai reikia nuimti didelį kiekį medžiagos. Šlifuojama tik laikiklio sukimosi kryptimi, ji nurodyta ant movos šerdies.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Movos plotis	30 mm
maksimalus sūkių skaičius	19100 min ⁻¹
Šerdies Ø	30 mm
Išorinis Ø	45 mm
Smulkumo laipsnis	grubus
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Žiedlapinė šlifavimo mova

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm
Galvos Ø × plotis 30X30 mm

553600 30X30