

**Freza dantų forma STEEL – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: D1614****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547100 D1614
GTIN	4007220003008
Produktų klasė	55F

**Aprašymas****Modelis:**

**Naujoviškos formos dantų geometrija** užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto Ø 6 mm.

**Paskirtis:**

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutuliu

Galvos Ø: 16 mm

Galvutės ilgis: 14 mm

Bendras ilgis: 54 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

Forma	D1614
Dantų smulkumas	stambiadantis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	STEEL
Galvos Ø	16 mm
Forma	rutuliu
Bendras ilgis	54 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	14 mm

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		