

**HOLEX**

**Žiedlapinė šlifavimo mova (ZA), grūdelių dydis 120 glotni, įvorės Ø × plotis: 30X30mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	553823 30X30
GTIN	4045197723208
Produktų klasė	52E

## Aprašymas

### Modelis:

**Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė.** Galima šlifuoti visu movos plokščiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Tankiai apie tvirtą šerdį išdėstytos **šlifavimo plokštelės** iš audinio su cirkonio korundu (ZA). Tolygiai nusidėvint atskiroms plokštelėms, nuolat atsidengia naujas šlifavimo audinys, todėl ženkliai padidėja patvarumas ir našumas.

### Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

Gera alternatyva šlifavimo movoms arba žiedlapiniams diskams, kai reikia nuimti didelį kiekį medžiagos. Šlifuojama tik laikiklio sukimosi kryptimi, ji nurodyta ant movos šerdies.

### Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

## Techninis aprašymas

Movos plotis	30 mm
maksimalus sūkių skaičius	19100 min <sup>-1</sup>
Grūdėtumas	120
Šerdies Ø	30 mm
Išorinis Ø	45 mm
Smulkumo laipsnis	smulkus
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Žiedlapinė šlifavimo mova

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm  
Galvos Ø × plotis 30X30 mm

553600 30X30