

Garant GRIDLINE

**Korpusas 16G su stalčiais, 12×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 900/6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927300 900/6
GTIN	4062406108205
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aliuminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Svoris	69 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20

Gylis	650 mm
Plotis	400 mm
Stalčių skaičius	6
Naudingas plotis	350 mm
Naud. aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Aukštis	900 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Durų skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927500 250
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927500 125
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927500 150
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui Aukštis 900 mm	927412 900
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21