

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G, pritaikytas užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisui bei spaustuvui, Aukštis: 700mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

927321 700

GTIN

4062406108489

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas. Centrinis užraktas **kaištine cilindrine spyna**. Stalčius nerakinamas.

Tinka GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisui Nr. 967565 dyd. 120 ir spaustuviu Nr.967100 dyd.120 (kartu netiekiami).

Komplektacija:

Durų aukštis mm: 625

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Plotis

400 mm

Gylis

650 mm

Aukštis

700 mm

Svoris	27 kg
Naudingas plotis	280 mm
Naud. aukštis	670 mm
Naudingasis gylis	600 mm
medžiagos storis	1 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

Priedai

Paralelinis spaustuvas Žiaunų plotis 120 mm	967100 120
Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais Spaustuvų žiaunų plotis 120 mm	967565 120
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12