

Garant GRIDLINE

**Stalčių korpusas 16G su ratukais, 12×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 500/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927315 500/3
GTIN	4062406108403
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Su juodu ABS plastiko apvalkalu ir 2K-Haptoprene® stumiamąja rankena. Su 2 fiksuotais ir nulenkiama ratukais (nulenkiama ratukai su fiksuotais ratukais ir stabdžiu) Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelti triukšmo ir saugo sriegius. **Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 100, 125, 200

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Negalima stumti po elektra reguliuojamomis darbo vietomis Nr. 920301 – 920316.

**Techninis aprašymas**

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
su pakeltu kraštu	taip
Aukštis	700 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Dėklas	taip
Durų skaičius	0
Stalčių skaičius	3
maksimali keliamoji galia	600 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Gylis	740 mm
Rato medžiaga	Poliuretano danga nepalieka žymių
Ratukai nepalieka žymių	taip
Svoris	47,6 kg
Naud. aukštis	425 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
ComfortClose	ne
Krašto ribotuvas	4-pusis
Ratuko Ø	125 mm
Plotis	420 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	12×20

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	425 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

## Priedai

Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 125 mm	927505 125
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 12	951020 12
Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 100 mm	927505 100
Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 200 mm	927505 200
Stumdomas korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui Korpuso aukštis 500 mm	927430 500
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21