

Garant**Granito plokštė Tikslumo klasė 0, Ilgis x plotis: 630X400mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 430190 630X400 |
| GTIN | 4045197723239 |
| Produktų klasė | 41C |

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai parinktas natūralus granitas.

- **Be jokių trūkumų, vientisos struktūros.**
- **Atsparus lenkimui ir kietas.**
- **Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas.**
- **Tiksliai apdirbtas paviršius (pritrintas deimantu). Leistinos tolerancijos neviršijamos.**
- **Šoninės plokštumos tiksliai statmenos darbiniam paviršiui.**
- **Tvirtinimui ant stovo apatinėje pusėje palikti tvirtinimo taškai (plieniniai rutuliniai įdėklai).**
- **Kietesnis už grūdintąjį plieną (6 – 7 pagal Moso skalę), neįsimagnetinantis ir nelaidus elektrai.**

Tikslumas:

Galutinė gamyba ir patikrinimas vyksta kompiuteriu valdomose kondicionuojamose patalpose. Naudojamos matavimo priemonės atitinka nacionalinių ir tarptautinių kalibravimo laboratorijų reikalavimus.

DIN 876/0 – tiksliai pritrinta deimantu – kontrolei.

Tiekimo sudėtis:

Su patikros protokolu, transportavimo pakuote. Su plieniniais rutuliniais antgaliais

Pastaba:

Papildomai užsakius: nerūdijantys plieniniai antgaliai, plieniniai T formos griovelių bėgeliai (Nr. 430500 ir Nr. 430190 yra be bėgelių), tikslumas 000, kiti dydžiai, tarpiniai matmenys. Papildomos tiekimo sąlygos.

Techninis aprašymas

| | |
|--------|-------|
| Storis | 70 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Svoris | 55 kg |
| Lygumas | 0,007 mm |
| Plieniniai rutuliniai antgaliai | 3 |
| Norma | DIN 876 |
| Tikslumas | 0 mm |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Produkto rūšis | Matavimo plokštė |

Priedai

| | |
|---|----------------|
| Priežiūros priemonė granitui Turinys 0,5 l | 431840 0,5 |
| Valymo priemonė granitui Turinys 0,5 l | 431841 0,5 |
| Stovas Plokštėms, kurių dydis ilgisxplotis 630X400 mm | 431000 630X400 |