



## Šlifavimo mova (CER), grūdelių dydis 60 vidutinio rupumo, įvorės Ø × plotis: 15X30mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	553795 15X30
GTIN	4027497554997
Produktų klasė	53L

### Aprašymas

#### Modelis:

**Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė.** Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir su geromis adhezinėmis savybėmis. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

#### **Keraminiai grūdeliai (CER).**

#### **Paskirtis:**

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnę kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

#### **Tinka:**

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

### Techninis aprašymas

Šerdies Ø	15 mm
Grūdėtumas	60

Movos plotis	30 mm
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm  
Galvos Ø × plotis 15X30 mm

553600 15X30