

HOLEX
ER įspraustinė Forma AD, SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300475 32
GTIN	4062406108670
Produktų klasė	32A

Aprašymas
Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

HOLEX –

Precizinės tvirtinimo veržlės HOLEX subalansuotos (G6,3 / 18000 min⁻¹, visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹).

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 50 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 32

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 32

Techninis aprašymas

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	32
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Užspaudimo Ø D ₁	2-20 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309002 15
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309448 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308986 12
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309378 10
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309377 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308986 17
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309002 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309414 8

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309378 16
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308986 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309432 6
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309418 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309376 13
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309414 14
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309377 15
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309377 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309414 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309376 17
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309376 2
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308986 6
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309418 20
ER cangių 8 dalių rinkinys, 4–16; 20 mm su tarpine	309026
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308981 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309002 14
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309418 6
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309000 4

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309002 3
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308981 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308986 14
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308981 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309000 7
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309280
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309376 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308981 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309378 12
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 32	309617 32
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309002 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309002 11
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309418 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309377 18
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 32	309612 32
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309376 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308986 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308981 11
	309432 11

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308986 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309416 18
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309414 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309001 4
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 32	309610 32
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309001 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309000 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309414 9
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309432 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308986 4
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309002 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309416 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309448 7
ER užveržimo veržlė Skirta ER 32	309580 32
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309376 10
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309376 20
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309376 9
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309418 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309001 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309000 15
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309002 12
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309377 9

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309377 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309377 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309376 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309432 12
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309002 17
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309001 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308986 20
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309418 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309002 19
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309416 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309376 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309376 19
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309001 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308986 13
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309376 6
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309377 5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309418 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309001 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309000 3
	309378 6

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo
Ø d 6 mm

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308981 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308981 20
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309448 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309000 18
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309414 7
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309024
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309416 9
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309377 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308986 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309002 5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309448 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309448 14
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309414 11
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
	309378 20

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo
Ø d 20 mm

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308981 15
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309432 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309414 18
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309002 4
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm su tarpine ir purkštukais	309285
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309448 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309001 6
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm su tarpine	309284
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309001 19
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309448 8
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309378 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309001 12
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308981 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309001 18
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309001 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309416 8

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308986 19
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309414 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309416 10
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309418 18
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309377 8
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309377 17
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309001 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308986 18
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309418 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309002 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309001 8
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309378 18
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309376 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309001 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308981 17
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309448 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309002 8

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309416 14
ER cangių rinkinys HP su tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309414 12
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309001 15
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309448 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309376 18
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309002 20
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309418 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308986 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308981 19
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309002 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308981 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309001 3
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309377 12
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309376 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309416 20
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309377 13
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309376 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309376 15

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308986 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308981 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309002 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309416 4,5
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER cangių rinkinys HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308981 3
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309448 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309000 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309002 18
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309418 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309414 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309432 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309001 17
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308986 15
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309377 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309001 16
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308981 16
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309378 8
	309416 16

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309432 10
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309377 14
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309376 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309000 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308981 18
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309416 12
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309376 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309000 5
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309377 19
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309377 11
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309378 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308981 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308986 10
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309414 4,5
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309416 11
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309377 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308981 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309000 14
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308986 3