



Pereinamoji įvorė SK / MK išstūmikliui, forma AD, BT 40, MK vidinis: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	303082 4
GTIN	4062406109240
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius **su MK kotu.**

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm
Laikiklis	BT 40
Norma	DIN 6383
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤8 μm
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/303082-4>
