

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G su stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 400/4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis: 50, 75, 75, 125

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiųprieikis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Naudingas plotis	550 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Naudingasis aukštis stalčiams	325 mm
Gylis	650 mm
Naud. aukštis	325 mm

Svoris	48 kg
Aukštis	400 mm
Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
Stalčių skaičius	4
Durų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Varžtų rinkinys GridLine darbastaliams Tipas 1	927093 1
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50

Korpusas 24G, savarankiškam komplektavimui, su stalčiais Aukštis 400 mm	927720 400
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10