

**Weldon įspraustinė, SK 40, Užveržimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302425 6
GTIN	4062406110048
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	25 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Bendras ilgis L	143 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6
Sriegis M	M16
Laikiklis	SK 40
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm

309900 6