

**HOLEX****OZ canginė įspraustinė, SK 50, Užspaudimo ribos: 4-32mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302477 4-32   |
| GTIN             | 4062406110598 |
| Produktų klasė   | 32A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Užveržimo veržlė su rutuliniu guoliu.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui OZ spyruoklinėse įvorėse pagal ISO 10897.

**Priedai pasirinktinai:**

OZ užspaudimo įvorės Nr. 309540 – 309560, rinkinys Nr. 309562 (tipas 462 E) 2 – 25 dydžiams, kablins raktas Nr. 628400.

**Techninis aprašymas**

|  |          |
|--|----------|
| Išorinis Ø D                           | 72 mm    |
| tinkamas kablins raktas Nr. 628400.    | 68/75    |
| Bendras ilgis L                        | 207 mm   |
| Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670 | 4 - 32   |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo        | 80 mm    |
| Sriegis M                              | M24      |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>            | 4-32 mm  |
| Laikiklis                              | SK 50    |
| Laikiklio norma                        | DIN 2080 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Radialinio mušimo tikslumas | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Produkto rūšis              | Įspraustinė          |