

**Weldon įspraustinė, SK 40, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302425 20
GTIN	4062406110093
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	156 mm
Sriegis M	M16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	20
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Išorinis Ø D	52 mm
Laikiklis	SK 40
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 20 mm

309900 20