

Garant

Karštojo užspaudimo patronas 3°, BT 40 A = 90, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	303443 4
GTIN	4062406110642
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Visi kotoi tiksliai nušlifuoti.
- Ypač siaura konstrukcija (3° kampas).

Paskirtis:

- Naudojamas šampų ir presformų gamyboje.
- Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai Nr. 302410, dyd. 12/3 ir 12/4, karštojo užspaudimo prietaisai Nr. 354210 – 304450, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Nereguliuojamo ilgio!

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	10 mm
Išorinis Ø D	15 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Laikiklis	BT 40 A = 90

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/303443-4>