

**HOLEX**
**Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms, SK 50 A = 55, Virbo Ø d1: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302515 16
GTIN	4062406111083
Produktų klasė	32A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

**Paskirtis:**

**Su prizminiu pleištu** – frezoms **su išilginiu grioveliu**, pvz., DIN 841. **Su tvirtinimo žiedu** – frezoms su **skersiniu grioveliu**, DIN 1880.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Bendras ilgis L	199 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	17 mm
Sriegis M	M24
Atsarginis žiedas Nr. 309870	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Laikiklis	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė