



## Pneumatinis smūginis suktuvas ATEX, Tipas: 6748EX



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas ir našus akumuliatorinis smūginis suktuvas su **patvariu dvigubo smūgio mechanizmu, laikomas alyvos vonelėje**. Paprastas valdymas viena ranka. Subalansuota rankena patogiu ir paprasta dirbti, yra kabliukas prikabinimui prie spyruoklės. Su **ATEX sertifikatu**.

Sūkių momento ribos: 180 - 760 Nm

maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9): M20

maksimalus sūkių skaičius: 8400 min<sup>-1</sup>

Įrankių laikiklio pavaros profilis: Kvadratas

Įrankių laikiklio matmenys: 1/2 in

maksimalus oro poreikis: 852 l/min

### Techninis aprašymas

Ilgis	200 mm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratas
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Svoris	2,4 kg

Gamintojo pavadinimas	6748EX
Sūkių momento ribos	180 - 760 Nm
Darbinis triukšmas	93 dB(A)
maksimalus oro poreikis	852 l/min
maksimali vibracija pagal EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
maksimalus sūkių skaičius	8400 min <sup>-1</sup>
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M20
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Suktuvas