

Garant**Trumpa ER įspraustinė, BT 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302875 25
GTIN	4062406114435
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. **Trumpas modelis su vidine precizine tvirtinimo veržle.** Puikiai tinka darbui siaurose patalpose.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir forma B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle (vidine).

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr.308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309621.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 33 mm

Išorinis Ø D: 27 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	33 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Rakto dydis SW	24 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	1-16 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm	309447 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 8 mm	309411 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 10 mm	308946 10
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 16 mm	308960 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 13 mm	308946 13
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	309447 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 10 mm	309430 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	308959 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 2,8 mm	309430 2,8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 7 mm	308959 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 10 mm	309411 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm	309411 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309413 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309447 3
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309447 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309411 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309409 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309411 7
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309413 9
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER užveržimo veržlė Skirta ER 25	309580 25
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309409 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309413 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309413 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 25	309617 25
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309411 14
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308962 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309409 8
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309413 4,5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309447 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308962 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309411 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309409 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309411 12
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
	308812 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309447 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 25	309610 25
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309409 12
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309409 11
Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308805 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
	309430 4,5

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309409 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309409 14
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309447 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309413 12
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309447 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309409 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309413 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308962 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 25	309612 25
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309413 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309413 14

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

308941 7

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309411 16