

RUNPOTEC

HPC KABELIŲSPECIALIST

Nailoninė įtraukimo virvė, Juostos ilgis: 20m**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	814862 20
GTIN	9120045472554
Produktų klasė	86A

Aprašymas**Modelis:**

4 mm storio plastikinė įtraukimo virvė, lanksti, atspari trinčiai ir nelaidi elektros srovei. Medžiaga nelūži, išlaiko tvirtą formą ir lengvai slysta.

Virvė iš nailono. Vienas galas supresuotas su spiraliniu velenu ir ąša; kitas - su ąša.

Techninis aprašymas

Juostos ilgis	20 m
Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks.	1,1 kN
Produkto rūšis	Kabelių įtraukimo įrankiai

Priedai

Kabelių slydimo medžiaga	814760
Power Disk	814770

