

## Garant

### Plonas hidraulinis patronas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 10mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	307531 10
GTIN	4062406114923
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.
- Galima naudoti pereinamąsias įvoves.

### Privalumai:

- Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
- Idealios vibraciją slopinančios savybės.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.

### Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.

### Visur, kur reikia mažesnių matmenų.

Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

### Tiekimo sudėtis:

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

### Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135 – 302165.

## Techninis aprašymas

L <sub>2</sub>	39 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	85 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	10 mm
$\varnothing D_2$	16 mm
$\varnothing D_3$	20,1 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas