

**RUNPOTEC**  
HPC KABELIŲSPECIALIST**Nailoninė įtraukimo virvė, Juostos ilgis: 30m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	814862 30
GTIN	9120045472578
Produktų klasė	86A

**Aprašymas****Modelis:**

**4 mm** storio plastikinė įtraukimo virvė, lanksti, atspari trinčiai ir nelaidi elektros srovei. Medžiaga nelūži, išlaiko tvirtą formą ir lengvai slysta.

Virvė iš nailono. Vienas galas supresuotas su spiraliniu velenu ir aša; kitas - su aša.

**Techninis aprašymas**

Juostos ilgis	30 m
Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks.	1,1 kN
Produkto rūšis	Kabelių įtraukimo įrankiai

**Priedai**

Power Disk	814770
Kabelių slydimo medžiaga	814760

