

Garant
Plonas hidraulinis patronas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 20mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	307531 20
GTIN	4062406114954
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.
- Galima naudoti pereinamąsias įvoves.

Privalumai:

- Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
- Idealios vibraciją slopinančios savybės.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.

Visur, kur reikia mažesnių matmenų.

Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Tiekimo sudėtis:

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135 – 302165.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	33,45 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Ø D ₂	28 mm
L ₂	52 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas