



## Glotniojo valcavimo įrankiai EG3T-3 universal., Koto tvirtinimo tipas: S12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	291507 S12
GTIN	4060491018942
Produktų klasė	29F

### Aprašymas

#### Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.

Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

#### Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).

#### Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.

Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia  $1400 \text{ N/mm}^2$ , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Skirta naudoti išilginio tekinimo staklėmis.

#### Tinka:

Ø ribos (rekomenduojamos): 5 mm – 50 mm

#### Pastaba:

- Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
- Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

### Techninis aprašymas

Viršūnės centro perstūmimas f	6 mm
Koto keturbriaunis	12×12 mm
Rulono Ø	3 mm
maksimali valco jėga	0,6 kN

Koto tvirtinimo tipas	S12
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	110 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai