

RUNPOTEC
HPC KABELINZEHESPEZIALIST**Perloninė įtraukimo virvė Runpo 1, Juostos ilgis: 10m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	814865 10
GTIN	9120045472080
Produktų klasė	86A

Aprašymas**Modelis:**

4 mm storio plastikinė įtraukimo virvė, lanksti, atspari trinčiai ir nelaidi elektros srovei. Medžiaga nelūži, išlaiko tvirtą formą ir lengvai slysta.

Virvė iš perlono. Vienas galas supresuotas **su lanksčiu kreipiamuoju antgaliu** ir ąsa; kitas - su prisukta ąsa.

Techninis aprašymas

Juostos ilgis	10 m
Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks.	1,7 kN
Produkto rūšis	Kabelių įtraukimo įrankiai

Priedai

Kabėlių slydimo medžiaga	814760
Power Disk	814770