

Garant
Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu trumpas, Tipas: 24

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239740 24
GTIN	4062406115753
Produktų klasė	23A

Aprašymas
Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuoju cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosioms kiaurymėms \varnothing : 26,21 - 32,2 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios \varnothing : 30,21 - 40,2 mm

Bendras ilgis L: 142 mm

Naudingasis ilgis L₁: 84 mm

Koto \varnothing D₅h6: 25 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 25 Nm

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	84 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	25 Nm
tinka kiaurosioms kiaurymėms \varnothing	26,21 - 32,2 mm
tinka aklinajai kiaurymei, kurios \varnothing	30,21 - 40,2 mm
Koto \varnothing D ₅ h6	25 mm
Bendras ilgis L	142 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis