

Garant
Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu trumpas, Tipas: 29

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239740 29
GTIN	4062406115760
Produktų klasė	23A

Aprašymas
Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosoms kiaurymėms \varnothing : 32,21 - 50 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios \varnothing : 40,21 - 50 mm

Bendras ilgis L: 146 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 82,5 mm

Koto $\varnothing D_5h6$: 32 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 35 Nm

Techninis aprašymas

tinka kiaurosoms kiaurymėms \varnothing	32,21 - 50 mm
tinka aklinajai kiaurymei, kurios \varnothing	40,21 - 50 mm
Koto $\varnothing D_5h6$	32 mm
Naudingasis ilgis L_1	82,5 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	35 Nm
Bendras ilgis L	146 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis