

Waldmann **TAMETO apšvietimo elementas, Tinka modeliui: 2000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928608 2000
GTIN	4013330060718
Produktų klasė	93L

**Aprašymas****Modelis:**

Laikantysis bėgelis sukomplektuotas su šviestuvu ir laidu prijungti prie jungiklio Nr. 928470 dydis ON/OFF arba 928460 ON/OFF (pramoninis kištukas). Priežiūros nereikalaujanti LED technologija su ilga eksploataavimo trukme. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, subalansuotos spektro dalys (spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4000 K) leidžia gerai skirti spalvas, paryškina kontūrą ir kontrastą. Spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4.000 K.

Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

LED apšvietimo elementas su bespalviu anoduoto aliuminio ir juodo plastiko korpusu. Akinanti šviesa slopinama kūginės prizmės akle PMMA. Apšvietimo elementas laipsniškai pritemdomas ir dėl uždaros konstrukcijos apsaugotas nuo nešvarumų kaupimosi. Tvarkingam laidų prijungimui naudojama pramoninių kištukų sistema.

**Funkcija:**

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

**Tinka:**

Geminė konsolė Nr. 928055, 928056, 972086 ir 972087.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	1920 mm
Svoris	6 kg
Neakinanti ir nemirguliuojanti	taip
LED technologija	taip
Šviesos srautas	3700 lm
Šviestuvo gylis	167 mm

Naudojama galia	40 W
Šviestuvo ilgis	1490 mm
tinka modeliui	2000 mm
Gylis	187 mm
tolygiai pritemdomas	taip
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
IP apsaugos klasė	IP 20
medžiagos storis	1 mm
Produkto rūšis	Tvirtinamas šviestuvas