

**Garant****LED apšvietimo elementas, skirtas Multifix, ilgis: 780mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928630 780
GTIN	4062406117528
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Laikantysis bėgelis sukomplektuotas su šviestuvu ir laidu prijungti prie jungiklio Nr. 928470 dydis ON/OFF arba 928460 ON/OFF (pramoninis kištukas). Priežiūros nereikalaujanti LED technologija su ilga eksploatavimo trukme. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, subalansuotos spektro dalys (spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4000 K) leidžia gerai skirti spalvas, paryškina kontūrą ir kontrastą. Spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4.000 K.

Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

LED apšvietimo elementas, skirtas tvirtinimui ant Multifix bėgelių. Montuojama prie šonuose pritvirtintų kampainių su T formos grioveliais. Korpusas iš sidabro spalvos lakštinio plieno.

Šviestuvus galima atskirai įjungti bei išjungti naudojant integruotą jungiklį.

**Tinka:**

Multifix bėgelis Nr. 928201 ir Nr. 928206 nuo dyd. 1000, Nr. 955340 dyd. 940.

**Techninis aprašymas**

Ijungimo / išjungimo jungiklių skaičius	1
Gylis	60 mm
Naudojama galia	18 W
Montavimo aukštis	82 mm
Serija	Multifix
Serija	Workstation
Šviesos srautas	1260 lm

Šviestuvo gylis	30 mm
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
LED technologija	taip
Šviestuvo ilgis (po 2 vnt.)	300 mm
Aukštis	40 mm
Svoris	3 kg
Ilgis	780 mm
Įstatymo gylis	92 mm
Neakinanti ir nemirguliuojanti	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa	250 V
Produkto rūšis	Tvirtinamas šviestuvas