

**Garant****LED apšvietimo elementas iš šono, Naudojama galia: 15W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928620 15
GTIN	4062406117504
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Laikantysis bėgelis sukomplektuotas su šviestuvu ir laidu prijungti prie jungiklio Nr. 928470 dydis ON/OFF arba 928460 ON/OFF (pramoninis kištukas). Priežiūros nereikalaujanti LED technologija su ilga eksploatavimo trukme. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, subalansuotos spektro dalys (spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4000 K) leidžia gerai skirti spalvas, paryškina kontūrą ir kontrastą. Spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4.000 K.

Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

LED apšvietimo elementas tvirtinamas atraminės konstrukcijos šonuose. Šviestuvą galima laipsniškai pasukti 180° kampu ir taip išgauti optimalų apšvietimo lygį. Kiekvienas elementą galima atskirai įjungti bei išjungti naudojant integruotą jungiklį.

**Tinka:**

Atramos Nr. 928010, Nr. 928020, Nr. 928030 ir Nr. 928075 und Nr. 928076.

**Spalva:**

Korpusas sidabrinis panašus į RAL 9006.

**Techninis aprašymas**

Montavimo aukštis	120 mm
Šviestuvo gylis	30 mm
Gylis	60 mm
Ilgis	455 mm

tolygiai sukiojamas	180 laipsniai
Šviestuvo ilgis	300 mm
Šviesos srautas	630 lm
Įjungimo / išjungimo jungiklių skaičius	1
Serija	Multifix
Naudojama galia	15 W
LED technologija	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Nominalioji įtampa	250 V
Produkto rūšis	Tvirtinamas šviestuvus