

Waldmann **Šviestuvas su stovu PARA.MI, Tipas: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928660 8
GTIN	2050002019027
Produktų klasė	93L

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės ir priežiūros nereikalaujanti LED technologija su 108 šviesos diodais. Jungiklis šviestuvo galvutėje, automatinis išjungimo reguliatorius. Tolygiai pritemdoma. Šviesos spalva šiltai balta, maždaug 3000 K.

Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį (LED lempas). Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

Tiekimo sudėtis:

Su fiksatoriumi prie stalo. Fiksavimo ribos 0–70 mm. 3,0 m laidas su kištuku.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva

Techninis aprašymas

Šviesos spalva	šiltai balta K
Apšvietimo priemonės	Šviesos diodas
Prijungimo laido ilgis	3 m
Šviestuvo pagrindo aukštis	11,5 mm

Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
LEDų kiekis	108
Šviestuvo pagrindo plotis	117 mm
Šviestuvo pagrindo ilgis	101 mm
Naudojama galia	7 W
apšvietimas pritemdomas	taip
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Nominalioji įtampa	250 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	3000 K
Bendras aukštis	1070 mm
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Įvesties kištuko tipas	C
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvus / darbo vietos šviestuvus