

Garant**LED šviestuvas su stovu, Tipas: 14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928650 14
GTIN	4062406193478
Produktų klasė	9GH

Aprašymas**Modelis:**

Energiją tausojantis bei aukšto intensyvumo šviestuvas su stovu su techninės priežiūros nereikalaujančia LED technologija ir plokščiu, homogeniniu, nemetančiu šešėlio ir nesukuriančiu atspindžio apšvietimu. Šviestuvas pritemdomas naudojant valdymo mygtuką iki 30%, su Memory funkcija.

Šviestuvo svirtis iš anoduoto aliuminio. Šviestuvo galva iš ABS. Svirtis su priekiniu 3D šarnyru.

Veikimo spindulys 3D šarnyrinė svirtis 820 mm.

Spalvos temperatūra neutraliai balta 5000 K.

Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį (LED lempas).

Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su gnybtu pritvirtinimui prie stalo (užspaudimo ribos 0 – 70 mm). 3,0 m laidas su Euro kištuku.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Naudojama galia	16 W
Laikiklio iškyša	830 mm
Šviesos spalva	neutrali balta K

Šviestuvo pagrindo plotis	80 mm
Šviestuvo pagrindo ilgis	360 mm
LEDų kiekis	24
Šviestuvo pagrindo aukštis	22,5 mm
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Nominalioji įtampa	250 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	5000 K
Bendras aukštis	1070 mm
Įvesties kištuko tipas	C
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvus / darbo vietos šviestuvus