

Garant**CaraFin deimantinis poliravimo ritinėlis, D10, Tipas: ZY0608****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	551941 ZY0608
GTIN	4062406114596
Produktų klasė	51G

Aprašymas**Modelis:**

Poliravimo ritinėliai iš elastingos PU medžiagos, išorinis paviršius padengtas deimanto grūdeliais. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.

Paskirtis:

Poliravimas dar lankstesnis, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų.

Techninis aprašymas

Koto Ø	3 mm
Galvos Ø	6 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis	1 - 2 m/s
Galvutės ilgis	8 mm
Serija	CaraFin
Šlifavimo priemonės	Deimant.

Šlifavimo priemonių kodas	D
Smulkumo laipsnis	Baigiamasis poliravimas
Produkto pavadinimo požymis	D10
Produkto rūšis	Poliravimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		