

Garant GRIDLINE

**Darbastalis, kairėje atviras, dešinėje 4 stalčiai plokštė iš bambuko, 20×20G,
Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921051 1500
GTIN	4062406118013
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu naudojant kaištinę spyną. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakle. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Korpusas su durelėmis ir viena įdedama lentyna.

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 100, 125, 150, 250

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	950 mm
Serija	Ready-to-go
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių skaičius	4
Darbastalio storis	50 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Spintelės plotis	1300 mm
Svoris	143,5 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Spintelės gylis	700 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 39	953833 39
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/1	950320 125/1
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 26	955081 26
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 20	952505 20
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37	953828 37
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/4	950320 150/4
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/2	950320 100/2
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5
Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10	953521 10
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Žymėjimo ir pjovimo įrankių rinkinys Įrankių skaičius 8	954895 8
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
	950320 125/3

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/3

Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 22

955071 22

Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6

952253 6

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/3

950320 100/3

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/4

950320 125/4

Replių rinkinys Įrankių skaičius 5

954295 5

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg

950180 75

Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20

951910 20X20

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/5

950320 150/5

Viršutinis sluoksnis iš minkšto PVC, skaidrus Plotis 1500 mm

951951 1500

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/1

950320 100/1

1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys Įrankių skaičius 32

953821 32

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/6

950320 125/6

Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20

951830 20X20

Valiklių ir alyvos rinkinys Tipas 1

926403 1

Demontavimo raktas Tipas 1

950070 1

Replių rinkinys Raktų skaičius 5

954306 5

Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 10

953522 10

Dirbtuvių įrankiai Raktų skaičius 22

955072 22