

bimos

**Meistro kėdė – ESD, PU putplastis, su ratukais, Tipas: ESD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Produktų klasė	96B

**Aprašymas****Modelis:**

**5-dalių aliuminio pagrindas** (Ø 600 mm). Aukštis reguliuojamas **pneumatinio amortizatoriumi** palaipsniui. Sėdimoji dalis iš minkštos SoftTouch PU putos, banguoto profilio. **Minkšta ir patogų sėdėti**, banguoto profilio dėka gali cirkuliuoti oras (komfortiška). **Ergonomiška nugaros atrama** (Aukštis 190mm) leidžia išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį. PU puta, minkšta, patogų, plaunama.

**Paskirtis:**

Idealus sėdėjimui ir stovėjimui skirtos kėdės derinys. Sėdimoms arba stovimoms darbo vietoms arba abiems vienu metu.

Darbinės taburetės versija su ratukais kietoms grindims.

**Standartas:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**DIN 68877**

**Techninis aprašymas**

Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	580 mm

Aukščio reguliatorius	pneumatinis amortizatorius
Sėdynės plotis	340 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Ratukai	ratukai su fiksatoriais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Nugaros atramos aukštis	190 mm
Sėdynės gylis	300 mm
Norma	DIN 68877; Laidumas pagal DIN 61340-5-1.
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, poliruotas
su atrama nugarai	taip
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sėdynės medžiaga	PU puta
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 650 mm
Produkto rūšis	ESD meistro kėdė

---

## Priedai

ESD ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963189
----------------------------------	--------