

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis 5S, korpusas 24G, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922874 1500
GTIN	4062406118549
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 pora kampo aptaisų dar didesniame stabilumui. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Tiekimo sudėtis:

1 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Nekonfigūruojama.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Svoris	133 kg
Stalčių skaičius	6
Darbastalio ilgis	1500 mm
Aukštis	950 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Serija	vario
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	800 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 1500 mm	926081 1500
Korpusas 24G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 900/6	927600 900/6
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900