

**Darbastalis, Plokštės ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	929600 2000
GTIN	4062406118747
Produktų klasė	92W

**Aprašymas****Modelis:**

Darbastalis iš 30 mm storio, deformacijai atsparaus ir hermetiškai laminuoto bei bespalviu UV laku lakuoto buko Multiplex. Apačia iš varžtais suveržto 4-briaunio vamzdinio rėmo (30×30 mm), su plastikinėmis kojėlėmis.

**Spalva:**

Vamzdžio rėmas antracito pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu. Kitos spalvos negalimos.**

**Pastaba:**

Pristatomas atskiromis dalimis (nesurinktas).

**Techninis aprašymas**

Darbastalio gylis	700 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Svoris	35 kg
Darbastalio storis	30 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg

Plokštelės storis	30 mm
Produkto rūšis	Darbo stalias