

**Perforuota galinė sienelė, Aukštis 962 mm, Tinka modeliui: 1500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	929651 1500
GTIN	4062406118679
Produktų klasė	92W

**Aprašymas****Modelis:**

Stovas iš lakštinio plieno 40×40 mm, prisukamas prie stalviršio. Tarp jų – perforuota sienelė iš lakštinio plieno.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Dėl atramų konstrukcijos šių sienelių negalima įkabinti į kitas perforuotas sieneles.

**Techninis aprašymas**

Gylis	25 mm
tinka modeliui	1500 mm
Perforuota sienelė	vienpusė
Plotis	1420 mm
Aukštis	962 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija

medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Produkto pavadinimo požymis	Aukštis 962 mm
Produkto rūšis	Perforuota sienelė