

Garant**1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona, Torx® profilis: TX8****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 675155 TX8 |
| GTIN | 4062406119027 |
| Produktų klasė | 61F |

Aprašymas**Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000–675050.

Su sukimo zona, **plastiškai kietas**. Sukimo zona kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Taip tausojamas varžtų profilis ir užtikrinamas ilgesnis tarnavimas (išskyrus dyd. TX40).

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3 |
| visas ilgis | 25 mm |
| Torx® profilis | TX8 |
| Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams |
| Produkto rūšis | Įrankis su antgaliu |

