

Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 40/19mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250022 40/19
GTIN	4062406119256
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Laikiklio ISO kodas	PCKNR/L 4040S19
Galvutės ilgis L ₁	45 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 1
Atraminė plokštelė	259031 17
Svirtis	259015 1
Bendras ilgis L	250 mm
Plokštelės dydis	19 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 1
Koto dydis	40 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	50 mm
Svirties varžtas	259018 1
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 1	259047 1
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 1	259044 1
Atraminė plokštelė Tipas 16	259031 16
Svirties varžtas Tipas 1	259018 1
Svirtis Tipas 13	259015 13
Svirtis Tipas 1	259015 1