

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis mLevel su šviesia Eterlux danga, Ilgis: 1500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	920004 1500
GTIN	4062406119430
Produktų klasė	91P

Aprašymas

Modelis:

Darbo vietos modulis mLevel, atitinkanti Jūsų poreikius. Klasikinis aukščio reguliavimas rankiniu būdu fiksavimo varžtais kas 25 mm atraminėse kojose, nustatomas visos darbo vietos aukštis. Tikslų aukštį nustatyti paprasta, nes stalo vidinė pusė suskirstyta padalomis.

Spalva:

Kojų dalys antracito spalvos RAL 7016, **nekonfigūruojamos**.

Kėliklis iš anoduoto aliuminio, **nekonfigūruojamas**.

Galinė ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos**.

Techninis aprašymas

Plotis	1500 mm
Modelis	mLevel
Svoris	70 kg
Stalviršio danga	Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Gylis	800 mm
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	ne
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	750 - 1000 mm

Darbastalio gylis	700 mm
Tolygus aukščio reguliavimas	ne
Serija	Workstation sisteminė darbo vieta
Dangos storis	2,7 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Stalviršio medžiaga	Eterlux
Darbastalio paviršius	Danga atspari įbrėžimams ir karščiui
Darbastalio storis	40 mm
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	750-1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/920004-1500>