

Garant GRIDLINE

**Kampinis modulis su tamsiai pilka Eluplan plokšte, Darbastalio ilgis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920103 1000
GTIN	4062406119591
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Kampinė darbo vieta darbo moduliui. Paprastas modelis su kampuotu viršumi iš lakštinio plieno, reguliuojamo aukščio atramine koja, keliamoji galia **150 kg**. Rankinis aukščio reguliavimas lengvai keičiamas.

**Tinka:**

Sisteminė darbo vieta mLevel.

**Spalva:**

**Apatinė dalis** tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 (nekonfigūruojama), **šoninė ir galinė sienelės** šviesiai pilkos RAL 7035, **dengtos milteliais**.

**Techninis aprašymas**

Tolygus aukščio reguliavimas	ne
Svoris	32 kg
Serija	Workstation
Plotis	1000 mm
Stalviršio danga	Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)

Baigiasi ties plokšte, kurios gylis	800 mm
Stalviršio medžiaga	ST medienos pagrindas su Eluplan plastiko danga
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Darbastalio paviršius	Danga antistatinė, labai patvari, vidutinio tvirtumo, neatspari šviesai
Darbastalio gylis	1000 mm
Dangos storis	2 mm
Gylis	800 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	700 - 1000 mm
Stalviršio paviršiaus spalva	tamsiai pilka
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	ne
Darbastalio storis	40 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	700-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	150 kg
Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kampinė darbo vieta