



## Akumuliatorinis tiesinis pjūklas, Tipas: M12CHZ2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

**Milwaukee akumuliatorinis kompaktiškas tiesinis pjūklas** darbams sunkiai prieinamose vietose.

- **Elektronika tolygiam sūkių skaičiaus reguliavimui ir apsaugai nuo perkrovos.**
- **FIXTEC pjūklelio keitimo be įrankio sistema.**

Su **galingu bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu.**

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su transportavimo lagaminu / krepšiu, 2 akumulatoriais, sparčiuoju įkrovikliu ir pjūkleliu.

#### Pastaba:

Vakuuminius kėliklius rasite nuo Nr. 588600.

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Techninis aprašymas

Ypatybė	FIXTEC, LED
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimali vibracija pagal EN	6,5 m/s <sup>2</sup>
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Eigos dažnis	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Eigos ilgis	16 mm

Gamintojo pavadinimas	M12CHZ-202X
Svoris	1,5 kg
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Pjūklas

## Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922EHM	588600 922EHM
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1122EF	588600 1122EF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922EF	588600 922EF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1122BF	588600 1122BF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922BF	588600 922BF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1155CHM	588600 1155CHM
Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12